

# Chaise de travail – Aktiv ESD

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Fabriqué par Global Stole, le siège Aktiv ESD est destiné à être utilisé dans les zones produisant des charges électrostatiques, comme les hôpitaux ou les zones de production industrielle. Selon le modèle que vous choisissez, le siège peut être muni d'un repose-pieds.

Avec ses **roulettes easy-rolling**, vous pouvez vous déplacer facilement sur votre lieu de travail. Tandis que le modèle avec des patins vous assure une plus grande stabilité. Le siège Aktiv ESD est équipé du mécanisme Euromatic qui permet de régler l'angle du dossier et de l'assise. Deux poignées sont prévues à cet effet sous l'assise du siège.

- Assise rembourrée de mousse à froid
- Base en aluminium de 610 mm de diamètre
- 2 hauteurs d'assises réglables sont disponibles : 50 - 63 cm ; 65 - 91 cm
- Pour la hauteur d'assise la plus haute, un repose-pieds est fourni.
- Dimensions de l'assise rembourrée en mousse à froid : 44 x 44 cm
- 5 roulettes ESD easy-rolling Ø50 mm, ou 5 patins ESD de 59 mm de hauteur
- Revêtements : en simili-cuir noir
- **Mécanisme Euromatic** ajuste l'angle de l'assise de 12° vers l'avant/2° vers l'arrière et l'angle du dossier 16° vers l'avant/6° vers l'arrière.
- 2 poignées sous l'assise permettent d'ajuster l'angle plus précisément.
- Siège fabriqué au Danemark par Global Stole

## AVANTAGES PRODUIT DU SIÈGE AKTIV ESD :

Les matériaux utilisés pour la conception du siège Aktiv conduisent l'électricité statique vers le sol en toute sécurité. De plus, il est extrêmement confortable grâce à son assise rembourrée en mousse à froid.

- Testé et approuvé par l'Institut RISE (Institut de recherche de Suède) conformément aux standards internationaux

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:25:00*

# Chaise de travail – Aktiv ESD

- Conforme à la **norme IEC 61340/ESD**
- Siège garanti 5 ans

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:25:00*

# Chaise de travail – Aktiv ESD

Référence	H	Délai
E6437	650/910	Départ 48H
E6440	500/630	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 22/07/2024 12:25:00*